

Product data sheet

Characteristics

RE17RBMU

Temporizare La Impuls, Releu cu Un Puls, 1 S, 100 H, 24, 240 Vca, 1 Id



Principal

Gama de produse	Harmony Timer Relays
Tip produs sau componenta	Single function relay
Tip de iesire discreta	Releu
Latime	17,5 mm
Nume scurt al dispozitivului	RE17R
Tip intarziere	Interval
Intervalul de intarziere	10...100 H 1...10 min 6...60 min 1...10 s 6...60 s 1...10 H 0.1...1 s
Curent nominal de iesire	8 A

Suplimentar

Tip si compozitie contacte	1 C/O
Material contacte	Fara cadmiu
Inaltime	90 mm
Adancime	72 mm
Tip de control	Selector panou frontal
[Us] tensiune nominala de alimentare	24...240 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.c.
Interval de tensiune	0,85...1,1 Us
Frecventa de alimentare	50...60 Hz +/- 5 %
Release of input voltage	10 V
Conexiuni - borne	Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm ² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm ² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strangere	0,6...1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa	Autostingere
Precizie de repetare	+/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
Abatere temperatura	+/- 0,05 %/°C
Abatere a tensiunii	+/- 0,2 %/V
Setarea preciziei temporizarii	+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
Control signal pulse width	100 ms cu sarcina în paralel tipic 30 ms tipic
Rezistenta de izolatie	100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
Resetare timp	120 ms la întreruperea alimentarii tipic
Factor de sarcina	100 %
Puterea consumata in VA	0...32 VA la 240 V c.a.
Consum de putere maxim in W	0,6 W la 24 V c.c.
Curentul minim de comutare	10 mA la 5 V c.c.

Curent maxim de comutatie	8 A c.a./c.c.
Tensiunea maxima de comutatie	250 V c.a.
Capacitate de rupere	2000 VA
Operating frequency	10 Hz
Durabilitate electrica	100000 cic pentru rezistiv sarcina (8 A la 250 V c.a. maxim)
Durabilitate mecanica	10000000 cic
Rigiditate dielectrica	2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz conformitate cu IEC 61812-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	5 kV in timpul 1.2/50 µs
Power on delay	100 ms
Marcaj	CE
Distanța de conturare	4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
Fiabilitate securitate date	MTTFd = 296.8 ani B10d = 270000
Pozitia de montaj	Orice poziție în raport cu planul normal vertical de montare
Suport de montare	Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715
Semnalizare locala	Indicator cu LED pentru la funcționare stabilă: releu alimentat, fără temporizare în curs Indicator cu LED 80 % ON și 20 % OFF pentru intermitent: temporizare în curs Indicator cu LED 5 % ON și 95 % OFF pentru impulsuri: releu nealimentat, fără tempo. în progres (excepție funcția Di-D, Li-L)
Greutate neta	0,07 kg
Number of functions	1
Time delay type	B
Functionalitate	Semnal puls
Cod compatibilitate	RE17

Mediu

Imunitate la microintreruperi	20 ms
Standarde	2006/95/EC IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61812-1 IEC 61000-6-1 2004/108/EC
Certificari produs	GL[RETURN]cULus[RETURN]CSA
Temperatura ambietala pentru depozitare	-30...60 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne) IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă) IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Rezistenta la vibratii	20 m/s ² (f= 10...150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa	93 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-30
Compatibilitate electromagnetica	Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 6 kV (în contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 9 kV (în aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 Sensibilitate la câmpuri electromagnetice nivel de test: 10 V/m (80 MHz la 1 GHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 Tranzienți rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 1 kV (brida de conectare capacitiva) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 Tranzienți rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 2 kV (direct) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 1.2/50 µs test de imunitate la undă de șoc nivel de test: 1 kV (mod diferential) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5 1.2/50 µs test de imunitate la undă de șoc nivel de test: 2 kV (mod comun) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5 Perturbații conduse de RF nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 Test de imunitate la căderi de tensiune și întreruperi nivel de test: 1 % (1 ciclu) conformitate cu IEC 61000-4-11 Test de imunitate la căderi de tensiune și întreruperi nivel de test: 71 % (25/30 cicluri) conformitate cu IEC 61000-4-11 Emisii conduse și radiateclasa B conformitate cu EN 55022

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	2,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	80,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,73 kg


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata


Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------


Width 17.5 mm



Internal Wiring Diagram



Wiring Diagram




Function B : Interval Relay with Control Signal

Description

After power-up, pulsing or maintaining control contact C starts the timing T. The output R closes for the duration of the timing period T then reverts to its initial state.

Function: 1 Output



Legend

Relay de-energised

Relay energised

Output open

Output closed

C	Control contact
G	Gate
R	Relay or solid state output
R1/R2	2 timed outputs
R2 inst.	The second output is instantaneous if the right position is selected
T	Timing period
Ta -	Adjustable On-delay
Tr -	Adjustable Off-delay
U	Supply