

Product data sheet

Characteristics

XBKP62230G32E

Contor Multifunctional Cu Preselectie - Afisaj
Led Cu 6 Cifre - 230 V C.A.



Principal

Gama de produse	Zelio Count
Tip produs sau componenta	Contor multifuncțional
Informatii suplimentare	Tahometru Cronometru Contor de preselectare Selector
Tip afisaj	LED
Dimensiune	48 x 48 mm
Digitii afisor	6 cifre
Numarator de frecventa	Numărare bidirecțională 2500 Hz Numărare într-o singură direcție 5000 Hz
Resetare	Resetare electrica Manual Resetare automata
Capacitate de contorizare	-99999...999999
Tip tehnologie	Electronic

Suplimentar

[Us] tensiune nominala de alimentare	230 V c.a. 50/60 Hz Us +/- 10 %
Sursa de alimentare pentru senzori	12...24 V c.c. la <= 50 mA
Consum de curent	50 mA la 230 V c.a.
Tip de iesire	Releu comutator timp de raspuns resetare: 5 ms 5...250 V c.a., 0,01...1 A Releu comutator timp de raspuns resetare: 5 ms 5...30 V c.c., 0,01...1 A Tranzistor PNP 12...24 V c.c., 0,01 A
Numar presetat	2
Mod numarare	Intrări de numărare a sensului (rezistenta de intrare 5 kOhm) Intrări diferențiale (rezistenta de intrare 5 kOhm) O singură intrare de numărare (rezistenta de intrare 5 kOhm) Contor simplu cu demodulator de fază (rezistenta de intrare 5 kOhm) Însumare intrări (rezistenta de intrare 5 kOhm)
Interval de timp	0...99 h 59 mn 59 s 0...99 999,9 ore 0...99 999,9 s 0...99 999,9 min.
Tip de intrare	Contact
Durata minima a pulsului	0,0001 S la 5000 Hz contorizare frecventa 0,017 s la 30 Hz contorizare frecventa
Mod de montare	Montaj incastat
Suport de montare	Montare pe panou
Mod de fixare	Cu clema autoblocanta cu surub opritor
Conexiuni - borne	Cutie de borne cu suruburi
Tip de intrare discreta	NPN sau PNP
Culoare afisaj	Rosu
Inaltime	48 mm
Numar de iesiri	3
Greutate neta	0,25 kg
Latime	48 mm
CAD latime globala	48 mm

CAD inaltime globala	48 mm
CAD adancime globala	102 mm

Mediu

Standarde	EN 50082-2 EN 61010 EN 50081-2
Certificari produs	cURus
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-20...70 °C
Rezistenta la vibratii	1 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	10 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	12 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	408 g

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

Garanție contractuală


Garantie	18 luni
----------	---------

Electronic Preselection and Multifunction Counters

Dimensions, Flush-Mounting

XBKP6••30G3•E

mm
in.



Electronic Preselection and Multifunction Counters, LCD or LED

Wiring Diagrams

