



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	I
Geräteanwendung	Steuerung Isolierung
Beschreibung der Pole	2P
Nutzungskategorie	AC-22A entspricht EN 60947-3 AC-22A entspricht IEC 60947-3
Eignung für Isolation	Ja entspricht EN 60947-3 Ja entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	100 A bei 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht EN 60947-3 6 kV entspricht IEC 60947-3
Steuerungstyp	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige	Ja
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Farbe	Grau
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - 1 x 6-1 x 35 mm ² - flexibel Tunnelklemmen - 1 x 6-1 x 50 mm ² - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	3,5 Nm

Montage

Normen	IEC 60947-3
Schutzart (IP)	IP4
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-3
Tropentauglichkeit	2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	3,5 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	0,152 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	7,8 cm

VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	22,8 cm
VPE 2 Gewicht	0,97 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	12,127 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------