Fiche produit
Caractéristiques

15382
CT 1O 1F 16A 230VCA

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	CT
Pôles	2P
[Ie] courant assigné d'emploi	16 A AC-7A
Composition des pôles	1 NO+1NF
Type de réseau	CA
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Puissance maximum	2,1 W à 250 V CA
Type de signal de commande	Maintenu
Indication de tension	Indicateur d'action
Consommation moyenne au maintien en VA	2,7 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA	9,2 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Gris
Endurance mécanique	1000000 cycle
Durée de vie électrique	30000 Cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7C 100000 Cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-1 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5B
Mode de raccordement	Circuit de puissance : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide Circuit de puissance : borne du type à cage6 mm² rigide
Code de compatibilité	CT

Environnement

Normes	CEI/EN 61095
Dissipation thermique	1,3 W

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Poids de l'emballage 1	0,118 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months