

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	CT
Pôles	3P
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A AC-7A
Composition des pôles	3 NO
Type de réseau	CA
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50/60 Hz
Puissance maximum	2,1 W à 400 V CA
Type de signal de commande	Maintenu
Indication de tension	Indicateur d'action
Consommation moyenne au maintien en VA	4,6 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA	34 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Gris
Endurance mécanique	1000000 cycle
Durée de vie électrique	100000 Cycle CEI/EN 61095 25 A 50/60 Hz AC-7A 30000 Cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7C 30000 Cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-3 30000 Cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5A 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5B
Mode de raccordement	Circuit de puissance : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² souple Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² souple Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm ² rigide Circuit de puissance : borne du type à cage6 mm ² rigide
Code de compatibilité	CT

Environnement

Normes	CEI/EN 61095
Dissipation thermique	1,6 W

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,197 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------