



Hauptmerkmale

Baureihe	DuoLine
Produktname	DuoLine ID'cl'ic XE
Produkt- oder Komponententyp	Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts	ID'cl'ic XE
Beschreibung der Pole	2P
Erdschluss-Schutzklasse	Typ AC

Zusatzmerkmale

Neutralposition	Links
Geräteposition im System	Gruppeneingang
[In] Bemessungsstrom	63 A
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61008
Fehlerstrom-Auslösetechnik	Elektromechanisch
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung	Unverzögert
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.	IM = 630 A
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom	3 kA 63 A
Steuerungstyp	Kippschalter
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Vorgeschaltet: Distri'cl'ic XE
9-mm-Raster	6
Höhe	92 mm
Breite	54 mm
Tiefe	73 mm
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen (vorgeschaltet) 35 mm²
Drahtabsolierungslänge	13 mm

Montage

Normen	IEC 61008
Gütesiegel	NF
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 61008
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,5 cm
VPE 1 Breite	6 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	0,275 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.