

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 PRD
Type de produit ou équipement	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	PRD40r
Application	Distribution
Labels qualité	NF OVE KEMA-KEUR
Description des pôles	3P + N
Signalisation à distance	Avec
Composition de contacts de signalisation	1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TN-S TT

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz 400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In]	Mode commun :15 kA (L/PE) Mode commun :15 kA (N/PE) Mode différentiel :15 kA (L/N)
Courant de décharge maximal [Imax]	Mode commun :40 kA L/PE Mode commun :40 kA N/PE Mode différentiel :40 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun :340 V L/PE Mode commun :260 V N/PE Mode différentiel :340 V L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,4 kV type 2 N/PE Mode différentiel <1,4 kV type 2 L/N
Type de sectionneur	Disjoncteur associé 40 A - Icu 10 kA Disjoncteur associé 40 A - Icu 15 kA Disjoncteur associé 40 A - Icu 25 kA
Tension circuit de signalisation	0,25 A/250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	69 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Mode de raccordement	Borne du type à cage (dessous) 2,5...35 mm² Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5...35 mm²
Couple de serrage	2,5 N.m

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK03 conforming to CEI 62262
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,444 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------