

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OFS
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Hauteur	84 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73 mm
Mode de raccordement	Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Borne de serrage2 câble(s) 1,5 mm ² - rigide Borne de serrage1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - souple Borne de serrage1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN 62019-2
Certifications du produit	NEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]FIMKO
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	43 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12

Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	25,5 cm
Poids de l'emballage 2	584 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,694 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------