



Principales

| | |
|---|--|
| Application du disjoncteur | Distribution |
| Gamme | Clario |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel |
| Nom du produit | IDPN Vigi |
| Nom de l'appareil | iDPN Vigi |
| Description des pôles | 1P + N |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant assigné d'emploi | 16 A à 30 °C |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Classe de protection différentielle | Type AC |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 4,5 kA Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50/60 Hz |
| Déclenchement magnétique | 5,, 10 x In |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009 |
| Classe de limitation | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Coupeure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Poids du produit | 0,19 kg |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle se conformer à CEI 60947-2 |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage 0,33...10 mm ² souple Borne du type à cage 0,75...16 mm ² rigide |
| Couple de serrage | 2 N.m |
| Protection différentielle | Intégrée |
| Accessoires associés | Terminal simple |

Environnement

| | |
|--|------------------------------|
| Normes | CEI 60947-2 |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60947-2 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 30 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,2 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 0,238 kg |