




### Principales

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Type de produit ou équipement           | Blocs différentiels Vigi |
| Nom de l'appareil                       | Vigi C60                 |
| Description des pôles                   | 3P                       |
| [In] courant assigné d'emploi           | 40 A                     |
| Type de réseau                          | CA                       |
| Sensibilité du différentiel             | 300 mA                   |
| Temporisation protection différentielle | Instantané               |
| Classe de protection différentielle     | Type AC                  |

### Complémentaires

|                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ                                                                                                       |
| Fréquence du réseau                            | 50/60 Hz                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi                 | 220...415 V CA 50/60 Hz                                                                                      |
| Technologie différentiel                       | Dépendant de la tension                                                                                      |
| [Ui] tension assignée d'isolement              | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2                                                                 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 6 kV se conformer à CEI 60947-2                                                                              |
| Support de montage                             | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                                    |
| Connexion électrique sur disjoncteur           | Par vis                                                                                                      |
| Pas de 9 mm                                    | 7                                                                                                            |
| Hauteur                                        | 87 mm                                                                                                        |
| Largeur                                        | 117 mm                                                                                                       |
| Profondeur                                     | 74 mm                                                                                                        |
| Poids du produit                               | 0,18 kg                                                                                                      |
| Endurance mécanique                            | 20000 cycle                                                                                                  |
| Mode de raccordement                           | Borne du type à cage 0,5...25 mm <sup>2</sup> souple<br>Borne du type à cage 0,5...35 mm <sup>2</sup> rigide |
| Longueur de dénudage des fils                  | 14 mm                                                                                                        |
| Couple de serrage                              | 3,5 N.m                                                                                                      |

### Environnement

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Normes                                              | CEI 60947-2                  |
| Degré de pollution                                  | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Tropicalisation                                     | 2 se conformer à CEI 60947-2 |
| Humidité relative                                   | 95 % à 55 °C                 |
| Altitude de fonctionnement                          | 2000 m                       |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -5...60 °C                   |
| Température ambiante de stockage                    | -40...70 °C                  |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 15 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 0,243 kg |