

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	iSW
Application	Contrôle Isolation
Description des pôles	4P
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à EN 60947-3 AC-22A se conformer à CEI 60947-3
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-3 Oui se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	100 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-3
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Standard
Pas de 9 mm	8
Hauteur	77 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	50000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage - $\leq 50 \text{ mm}^2$ - rigide Borne du type à cage - $\leq 35 \text{ mm}^2$ - souple Borne du type à cage - $\leq 35 \text{ mm}^2$ - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Degré de protection IP	IP4
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	0,312 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------