



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	24

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	8-polig N + 3 L (symmetrisch)
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm zwischen Phase und Neutral 18 mm zwischen Phasen
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Beschriftung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V AC entspricht IEC 61439-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	48
Breite	434 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vig Acti 9 Vig Acti 9 TG40 Acti 9 TG60 Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vig iTG40 Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig iCG40 Acti9 Acti9 iID40 Acti9 Acti9 iDT40K Acti9 Acti9 iDD40K Acti9 Acti9 iIG40K

Montage

Normen	EN/IEC 60439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60439-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	47,500 cm
VPE 1 Gewicht	432,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	6,500 cm
VPE 2 Breite	35,000 cm
VPE 2 Länge	63,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,102 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	54
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	40,418 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.