



EAN Code: 3606480179532



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IC
Produkt- oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	IC2000
Geliefertes Zubehör	Switchboard cell
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe: 2300 W 230 V AC Glühlampe: 2300 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich: 2300 VA Leuchtstoffröhre mit elektronisch: 300 VA Fluokompakt-Lampe mit herkömmlich: 1.500 VA Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich: 2300 VA Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich: 400 VA Parallel-korrigierte Quecksilber- und Natriumdampflampen: 400 VA Seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich: 2300 VA 7 x 11 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch 7 x 15 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch 7 x 20 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch 7 x 23 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch 9 x 7 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
Funktion verfügbar	Funktion Verdrahtungstest mit Drucktaster auf der Frontseite

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Anzahl der Kanäle	1
Leistungsaufnahme in VA	6 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Öffnungsabstand	< 3 mm
LED-Statusanzeige	LED (grün) Schwellwert erreicht LED (rot) Helligkeit unter Schwellwert
Zeitverzögerung	>= 60 s bei Schließung >= 60 s on breaking contact
9-mm-Raster	5
Einstellung der Lichtstärke	2...2000 lux
Anschlüsse - Klemmen	2 x 2,5 mm ² schraubenlose Klemmen
Höhe	85 mm
Breite	45 mm
Tiefe	65 mm
Produktgewicht	280 g
Steuerungstyp	Durch Helligkeitserfassung
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude
Kompatibilitätscode	IC2000

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B
Normen	EN 60669 EN 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	11 cm
VPE 1 Gewicht	308 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------