

EAN Code: 3606480088865



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti9 iSW
Produkt- oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iSW
Geräteanwendung	Steuerung Isolierung
Beschreibung der Pole	4P
Nutzungskategorie	AC-22A entspricht EN 60947-3 AC-22A entspricht IEC 60947-3
Eignung für Isolation	Ja entspricht EN 60947-3 Ja entspricht IEC 60947-3

### Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	100 A bei 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht IEC 60947-3
Steuerungstyp	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige	Ja
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Standard
9-mm-Raster	8
Höhe	77 mm
Breite	72 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - $\leq 50 \text{ mm}^2$ - fest Tunnelklemmen - $\leq 35 \text{ mm}^2$ - flexibel Tunnelklemmen - $\leq 35 \text{ mm}^2$ - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	3,5 Nm

### Montage

Normen	IEC 60947-3
Schutzart (IP)	IP4
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-3
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	7 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	0,312 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------