



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 PowerTag Link HD
Produkt- oder Komponententyp	Smart-Kommunikationsmodul
Kurzbezeichnung des Geräts	PowerTag Link HD
Anwendungstyp	Grundlegende Energiemessung E Verbesserte Lastüberwachung E, U, I, P, Pf Lastalarm
Maximale Anzahl an angeschlossenen Geräten	Bis zu 100 Wireless-Geräte
Max. Versorgungsstrom	2 A
Nennhilfsspannung [UH,nom]	110 - 230 V AC +/-15 %
Konnektivität mit Geräten	Wireless-Energiesensor
Kommunikationsdienst	Ethernet Modbus TCP/IP-Server Webserver
Webserver	Eingebettete Webseite Kompatibel mit GMS-Controller
Übertragungsunterstützungsmedium	Funkfrequenz 2,4...2,4835 GHz PowerTag 100
Webdienste	Webseite

Zusatzmerkmale

Anwendungsspezifischer E/A	Impuls-Summenzähler
Leistungsaufnahme in VA	5 VA
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	10 ms
Rückstellung	Werksreset auf Vorderseite
Lokale Signalisierung	Produktstatus: 1 LED (grün, orange und rot) Ethernet-Status (LAN ST): 1 LED (grün, orange und rot)
Einbauposition	Horizontal/vertikal auf DIN-Schiene
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Position des Anschlusses	Vorgeschaltet
Überspannungskategorie	III
9 mm Polmittenabstand	6 nützlich
Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	67,5 mm
Produktgewicht	133 g
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 PowerTag Wireless-Energiesensor
Inbetriebnahme-Schnittstelle	Webseite ECOREACH
Kompatibilitätscode	Acti 9 PowerTag Link HD

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	2
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Aufstellungshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,200 cm
VPE 1 Breite	6,800 cm
VPE 1 Länge	11,300 cm
VPE 1 Gewicht	187,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,880 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------