



EAN Code: 3606480006944



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPact
Baureihe	ComPact NSX400 - 630
Kurzbezeichnung des Geräts	Compact NSX400S
Produkt- oder Komponententyp	Grundrahmen
Geräteanwendung	Verteilung
Leistungsschalterbezeichnung	Compact NSX400S
Number of poles	4P
Neutralposition	Links
[In] Bemessungsstrom	400 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Eignung für Isolation	Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie	Kategorie A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 KA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 120 KA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 40 KA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 65 KA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 90 KA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 25 KA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level	S 100 kA 415 V AC
Steuerungstyp	Kippschalter
Montagemodus	Fixiert

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 KA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 65 KA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 90 KA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 12 KA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 12 KA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 125 KA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Mechanische Lebensdauer	15000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer	12000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2 3000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
Montagehalterung	Rückwand
Anschluss auf der Oberseite	Vorne
Anschluss auf der Unterseite	Vorne
Anschlussraster	45 mm

Schutzart	Ohne Schutz
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60664-1
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,2 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	29,2 cm
VPE 1 Gewicht	5,902 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	44,65 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	183,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------