



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 prédécoupes
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,800 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	22,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	21,000 cm
Largeur de l'emballage 2	25,000 cm

Longueur de l'emballage 2	28,800 cm
Poids de l'emballage 2	1,300 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2400
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	72,632 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------