



Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock



Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la droite 1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la gauche 1 étiquette pictogramme: flèche horizontale 1 étiquette pictogramme: flèche 45°
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED 2 0,3 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA	2,1 VA
Puissance consommée en W	0,6 W
Consommation électrique	9,3 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,52 kg
Accessoires associés	OVA59822 OVA59824 OVA59823 OVA59821

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF EN 60598-1 NF C 71-820 NF C 71-800 NF EN 60598-2-22 NF AEAS
Température ambiante de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP)	IP42

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,700 cm
Largeur de l'emballage 1	12,800 cm
Longueur de l'emballage 1	25,000 cm
Poids de l'emballage 1	478,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,208 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	66,472 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------