

Gegevensblad product

Kenmerken

08282

Deur - Blind - IP30 - Accessoires Prisma G
Koker B=600mm/27 modules



EAN Code: 3303430082828



Hoofd

Range	Prisma
Range of product	Prisma G
Product or component type	Deur
Bereik compatibiliteit	Prisma Prisma G kabelgoot
Meegeleverde apparatuur	Deur Hendel Sleutelslot (sleutel 405) Andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 3 scharnier
Type deur	Vol
IP beschermingsgraad	IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking IP30 zonder deur IP40 met deur IP41 met deur en overkapping

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm
Openingszijde deur	Omkeerbaar
Aantal sloten	3
Openingshoek van deur	130°
Aantal verticale modules	27
Materiaal kast	Hendel: polyamide Afdekframe: behandeld plaatstaal
Quantity per set	Set van 1
Height	1380 mm
Width	300 mm
Depth	33 mm
Net weight	5,48 kg
Oppervlakte afwerking	Glad Mat
Colour	Wit (RAL 9001)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conform aan EN/IEC 62262
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	141,5 cm
Package 1 Weight	6,542 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	226,26 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product