

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C65416

Reflex iC60H - Installatieautomaat 4P - 16A -
C-Karakteristiek - TI24-Interface



EAN Code: 3606480455162



Hoofd

Device application	Controle Distributie
Range	Acti9
Product name	Reflex iC60
Device short name	Reflex iC60H
Product or component type	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
Poles description	4P
Number of protected poles	4
Network type	AC
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Curve code	C

Complementair

In toegekende stroomsterkte	16 A
Network frequency	50/60 Hz
Breaking capacity code	H
Breaking capacity	30 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
Contact position indicator	Ja
Control type	Afstandsbediening door puls AAN/UIT-toets Afstandsbediening door houdbevel Omschakelen
Type controlesignaal	Onderhouden Onderhouden zeer lage spanning Impuls
Local signalling	Knipperende LED: apparaat gereed Knipperende LED: apparaat geactiveerd Groene LED: apparaat AAN Rode LED: fout Knipperende LED: apparaat oververhit
Spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	13
Height	84 mm
Width	117 mm
Depth	77 mm
Colour	Wit
Mechanical durability	50000 cycles

Electrical durability	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Locking options description	Hangslot in uit-stand
Earth-leakage protection	Apart blok
Compatibiliteit product	Met PLC

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	93 % bij 40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	796,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,593 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------