



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Označení přístroje	KSA
Kompatibilita	Canalis KSA přípojnicový rozvod 100...250 A
Typ nabídky	Klasický Stoupající přípojnice
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Conductors material	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Počet obvodů	1
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Typ ochrany	Bez ochrany
Typ ovládání	Ne
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Součást výrobku	Koncový kryt
Montážní poloha	Vpravo Vlevo
Montážní režim	Šrouby
Upevnění	Sběrnice
Materiál těla	Kov
Připojení - svorky	Oko pro 240 mm ² ohebný Oko pro 240 mm ² pevný
Šířka	501 mm
Hloubka	173,5 mm
Výška	308 mm
Hmotnost přístroje	8 kg
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 conforming to IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	18,000 cm
Šířka balení 1	32,000 cm
Délka balení 1	50,600 cm

Hmotnost balení 1	9,900 kg
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	60,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	67,900 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------