

CA2KN22F7

Contacteur Tesys Ca2-K - 2 No + 2 Nc - Instantaneu - 10 A - 110 V C.A.



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys CAK
Tip produs sau componenta	Releu de control
Nume scurt al dispozitivului	CA2K
Aplicatie contactor	Circuit de comanda
Categorie de utilizare	DC-13 AC-15
Compozitie contact pol	2 NO + 2 NC
[Ue] tensiune operationala nominala	$\leq 690 \text{ V} \leq 400 \text{ Hz}$
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda	110 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

[Ith] curent termic convențional în aer liber	10 A la $< 50 \text{ }^\circ\text{C}$
Irms capacitatea nominala la inchidere	110 A conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG conformitate cu SR EN 60947 10 A gG conformitate cu VDE 0660
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947 750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C 690 V conformitate cu BS 5424 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare	Placa Sina
Conexiuni - borne	Borne cu șurub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm ² solid Borne cu șurub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm ² solid Borne cu șurub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm ² flexibil fara Borne cu șurub 1 cablu(ri) 0,34...1,5 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm ² flexibil fara
Cuplu de strângere	1,3 N.m - pornit borne cu șurub - cu șurubelnița plat Ø 6 mm 1,3 N.m - pornit borne cu șurub - cu șurubelnița Philips Nr. 2 6 mm
Limite de tensiune circuit de comanda	Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C) Operațional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Timp de functionare	10...20 ms întreruperea alimentării bobinei și deschiderea contactului NO 10...20 ms alimentarea bobinei și închiderea contactului NO 15...25 ms întreruperea alimentării bobinei și închiderea contactului NC 5...15 ms alimentarea bobinei și deschiderea contactului NC
Durabilitate mecanică	10 Mcycles
Maximum operating rate	10000 cic/h
Imunitate la microîntreruperi	2 ms
Varf de putere in VA	30 VA 20 °C)
Puterea consumată la menținere în VA	4,5 VA 20 °C)
Disipare de caldura	1,3 W
Tensiunea minima de comutare	17 V
Curentul minim de comutare	5 mA

Distanță fără suprapunere	0,5 mm
Rezistență de izolație	> 10 MΩ
Înălțime	58 mm
Lățime	45 mm
Adâncime	57 mm
Greutate produs	0,18 kg

Mediu

Standarde	BS 5424 SR EN 60947 NF C 63-140 VDE 0660
Certificari produs	CSA UL
Grad de protectie IP	IP2x
Tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-50...80 °C
Altitudinea de functionare	2000 m fără declasare
Intarziere flacara	V1 conformitate cu UL 94 Cerința 2 conformitate cu NF F 16-101 Cerința 2 conformitate cu NF F 16-102
Rezistență mecanică	Vibrații contactor deschis 2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 Vibrații contactor închis 4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 Șocuri contactor deschis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Șocuri contactor închis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Compliant Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfsarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------