


Product data sheet

Characteristics

A9V01240

Vigi iC60 - 누전차단모듈 - 2P - 40A - 30mA - AC type



기본항목

레인지	Acti 9
제품 또는 구성요소 타입	Add-on residual current devices
모델명	Vigi iC60
극 설명	2P
[In] 정격 전류	40 A
누전 감도	30 mA
누전 보호 시간 지연	순간적
Earth leakage protection type	Type AC
네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-1 110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
표준	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm 피치	4

전기적/기계적 특성

시스템에서의 장치 위치	아웃고어(outgoer)
잔여 전류 트립핑 테크놀로지	전압 독립
[Ui] 정격 절연 전압	500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	6 kV 일치되는 IEC 60947-2
호환성	Acti 9 Acti9 iC60
제품 호환성	Single terminal
로컬 시그널링	트립지시기
마운팅 모드	Clip-on
취부 방식	DIN 레일
Mcb로 전기 연결	스크류들에 의함
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성	하단 예
높이	91 mm
너비	72 mm
깊이	73.5 mm
제품 무게	0.165 kg
결선	터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (둘) 1...35 mm ² 단단한 케이블 엔드 없 는 터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (둘) 1...25 mm ² 유연한 케이블 엔드 없 는 터널 타입 터미널 아래쪽 1 케이블 (둘) 1...25 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
선 스트리핑 길이	14 mm for 하단 connection
조임 토크	3.5 N.m 하단

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company mentioned herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

사용환경

IP 등급	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도	3 일치되는 IEC 60947-2
전자기 적합성	8/20 μ s 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 IEC 61009-1
사용온도	-5...60 °C
저장온도	-40...85 °C

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.5 cm
Package 1 Width	7.7 cm
Package 1 Length	11.5 cm
Package 1 Weight	176.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	5.249 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	면제 준수
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.
할로겐 함유량 성능	무 할로겐 플라스틱 부품 제품

계약 보증

보증	18 months
----	-----------