

Product data sheet

Characteristics

CAD326R7

접촉기 - TeSys K,D,S - CAD-326 - 3 NO + 2
NC - 순시형 - 10 A - 440 V AC



기본항목

레인지	TeSys TeSys Deca
제품명	TeSys CAD
제품 또는 구성요소 타입	제어 중계기
모델명	CAD
접촉기 응용프로그램	제어 회로

전기적/기계적 특성

활용 카테고리	AC - 14 AC - 15 DC - 13
극 접점 구성	3 NO + 2 NC
[Ue] 정격 운전 전압	<= 690 V AC 25...400 Hz
제어 회로의 종류	AC 에서 50/60 Hz
제어 회로 전압	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	6 kV 일치되는 IEC 60,947
[Ith] 연속 통전 전류	10 A (at 60 °C)
Irms 정격 유입용량	140 A AC 일치되는 IEC 60947-5-1 250 A DC 일치되는 IEC 60947-5-1
[Icw] 정격 단시간 내 전류	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
관련되는 퓨즈 등급	10 A GG conforming to IEC 60947-5-1
[Ui] 정격 절연 전압	600 V UL 인증된[RETURN] 600 V CSA 인증된[RETURN] 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
취부 방식	플레이트 레일
결선	러그 링 터미널 (외경: 8 mm)
제어 회로 전압 제한	0.3...0.6 Uc -40...70 °C 탈락 AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc -40...60 °C 구동 AC 50 Hz 0.85...1.1 Uc -40...60 °C 구동 AC 60 Hz 1...1.1 Uc 60...70 °C 구동 AC 50/60 Hz
구동 시간	12...22 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄 4...12 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구 4...19 ms 코일에너지화 및 NC 입구 6...17 ms 코일 탈에너지화 및 NC 폐쇄
기계적 내구성	30 Mcycles
Maximum operating rate	180 주기/m
VA에서 유입 전력	70 VA 50 Hz (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모	8 VA 50 Hz (at 20 °C)
최소 전환 전압	17 V
최소 전환 전류	5 mA

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company mentioned herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

비중복 시간	1.5 Ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉 1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
절연 저항	> 10 mΩ
기계적 강도	충격 제어 중계기 열기 11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27 충격 제어 중계기 폐쇄됨 15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27 진동 제어 중계기 열기 2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6 진동 제어 중계기 폐쇄됨 4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
높이	77 mm
너비	45 mm
깊이	84 mm
제품 무게	0.58 kg

사용환경

표준	EN / IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-5-1
제품 인증	CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA
IP 등급	IP2x 전면 정면 일치되는 VDE 0106
보호 처리	TH 일치되는 IEC 60068
사용온도	-40...60 °C 60...70 °C 출력감세 있는
저장온도	-60...80 °C
사용 고도	0...3000 m

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.5 cm
Package 1 Width	8.2 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	346.0 g

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	면제 준수
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	 수명 종료 정보
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

계약 보증

보증	18 개월
----	-------