


Product data sheet

Characteristics

LX4FH090

코일 LX4-F - TeSys F - 110 V DC - LC1F265용



기본항목

레인지	TeSys
제품 또는 구성요소 타입	접촉기 코일
모델명	LX4FH
호환성	TeSys TeSys F LC1F 접촉기
제품 호환성	LC1F330 LC1F265
제어 회로의 종류	DC 너비 범위
제어 회로 전압	110 V DC
폐쇄됨 회로의 유도용량	287 H
평균 저항	11 옴 유입 에서 20 °C 2120 옴 유지 에서 20 °C
구동 시간	40...50 ms 폐쇄 40...65 ms 입구
기계적 내구성	1 Mcycles
Maximum operating rate	60 주기/h 에서 <70 °C

전기적/기계적 특성

코일 테크놀로지	내장 억제 모듈없이
제어 회로 전압 제한	구동 0.7...1.25 U _c 70 °C) 탈락 0.2...0.45 U _c 70 °C)
W에서 유입 전력	750 W 20 °C)
W 단위의 유지 전력 소모	5 W 에서 20 °C

사용환경

사용온도	-55...70 °C
제품 무게	0.74 kg

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.2 cm
Package 1 Width	10.0 cm
Package 1 Length	18.6 cm
Package 1 Weight	851.5 g

상품의 지속 가능성

REACH 규정	REACH 선언
SVHC 없는 REACH	예
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음	예
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	예

