

Product data sheet
Characteristics

OSMC32N1D1
OSMC32N MCB, 1P, D 커브, 1A, 230V,
Icn=6kA, M5



기본항목

제품의 범위	Osmart
제품명	C32N
제품 또는 구성요소 타입	미니어처 회로-차단기
극 설명	1P
보호된 극의 수	1
[In] 정격 전류	1 A 에서 30 °C 일치되는 IEC 60898-1 1 A 에서 30 °C 일치되는 GB 10963.1
곡선 코드	D

전기적/기계적 특성

네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	230 V AC 50 Hz
트립장치 테크놀로지	열-자기성
단락용량	6 KA Icn 에서 230 V AC 50 Hz 일치되는 IEC 60898-1 6 KA Icn 에서 230 V AC 50 Hz 일치되는 GB 10963.1
제한 클래스	3 일치되는 IEC 60898-1 3 일치되는 GB 10963.1
[Ui] 정격 절연 전압	400 V AC 50 Hz 일치되는 IEC 60898-1 400 V AC 50 Hz 일치되는 GB 10963.1
마운팅 모드	클립에 의함
취부 방식	DIN 레일
높이	81 mm
너비	18 mm
깊이	70 mm
제품 무게	110 g
색상	몸체 조명 회색 RAL 7035) Toggle dark grey Pantone 402C) Clip 조명 회색 RAL 7035)
기계적 내구성	20000 주기
오염 정도	3
조임 토크	2 N.m 상단 또는 하단

사용환경

표준	IEC 60898-1 GB 10963.1
제품 인증	CCS[RETURN]CCC
품질 라벨	CE
열대화	2
상대 습도	95 % 에서 55 °C
사용온도	-30...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.77 cm
Package 1 Width	7.33 cm
Package 1 Length	8.34 cm
Package 1 Weight	110 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1.366 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	19.4 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11.412 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
SVHC 없는 REACH	예
EU RoHS 지침	준수  EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음	예
수은 없음	예
Sustainable packaging	Yes
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음

계약 보증

보증	18 개월
----	-------