

Product data sheet

Characteristics

SMT2200RMI2UC

APC Smart-UPS, 라인 인터랙티브, 2200VA,
랙마운트 2U, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19,
SmartConnect 포트+SmartSlot, AVR, LCD



개요

표시	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
리드 타임	상시 재고

기본항목

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
W 단위로 정격 전력	1980 W
VA 단위로 정격 전력	2200 VA
제품 또는 구성요소 타입	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A 영국 IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Number of rack unit	2U
케이블 길이	2.00 m
케이블의 수	1
배터리 타입	납축전지 배터리
Provided equipment	설명서 CD 랙 마운팅 하드웨어 랙장착 지지 레일 USB 케이블

전기적/기계적 특성

Software package	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
------------------	---

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

배터리 및 런타임

추가 정보	220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
연장가능한 런타임	0
포함된 배터리 모듈	0
배터리 슬롯이 비어 있음	0
일반적인 충전 시간	3 H
RBC™ 수량	1
배터리 수명	3...5 년
배터리 충전 전력(Watts)	169 W rated

일반

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

물리적 규격

높이	8.6 cm
너비	43.2 cm
깊이	68.3 cm
제품 무게	42.31 kg
마운팅 위치	전면
Mounting preference	No preference
마운팅 모드	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No

입력

입력 전압 제한	151...302 V 조정 가능 160...286 V
네트워크 주파수	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

출력

조화 왜곡	5 % 미만
Maximum configurable power in VA	2200 VA
최대 구성 가능 전력(와트)	1980 W
전송 시간	6ms 일반: 10ms 최대
토폴로지	라인 대화식
Wave type	정현파
출력 주파수(간선과 동기)	50/60 Hz +/- 3 Hz 주 전원과 동기화

준수 사항

제품 인증	CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]RCM[RETURN]VDE
마킹	GS 표시
표준	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

환경 요구 사항

Acoustic level	55 dBA
열 손실	215 Btu/h
사용 고도	0...10000 ft
사용온도	0...40 °C
저장온도	-15...45 °C

스토리지 고도	0.00...15240.00 m
상대 습도	0...95 %
보관 상대 습도	0...95 %

통신과 관리

경보 기능	다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
자유 슬롯	1
Communication port support	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급	375 J
-----------	-------

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25.4 cm
Package 1 Width	98 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	49.73 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	면제 준수
수은 없음	예
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로필
순환성 프로필	 수명 종료 정보
에너지 효율성 최적화	에너지 효율 제품
Take-back	Take-back program available

계약 보증

보증	3년간 수리 또는 교체(배터리 제외) 및 2년간 수리 또는 교체(배터리)
----	--