

Product data sheet

Characteristics

SMV1000I

APC Easy UPS Line-interactive SMV 1000VA
230V



개요

리드 타임 상시 재고

기본항목

Main Input Voltage	230 V
기타 입력 전압	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
W 단위로 정격 전력	700 W
VA 단위로 정격 전력	1000 VA
제품 또는 구성요소 타입	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
케이블의 수	1
배터리 타입	납축전지 배터리
Provided equipment	설명서 CD 사용 설명서 USB 케이블

배터리 및 런타임

포함된 배터리 모듈	0
배터리 슬롯이 비어 있음	0
일반적인 충전 시간	4 H
Battery voltage	24 V
배터리 충전 전력(Watts)	37 W rated
배터리 수명	3...5 년
연장가능한 런타임	0

일반

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

물리적 규격

색상	검은색
높이	22 cm
너비	16 cm
깊이	41 cm
제품 무게	13.6 kg
Mounting preference	No preference
마운팅 모드	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

입력

네트워크 주파수	45...65 Hz auto-sensing
입력 전압 제한	165...290 V

출력

최대 구성 가능 전력(와트)	700 W
출력 주파수(간선과 동기)	50/60 Hz 허용 오차 +/-1Hz 동기되지 않음
Crest factor	3:1
토폴로지	라인 대화식
Wave type	정현파
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
전송 시간	2-6 ms typical : 12 ms maximum

준수 사항

제품 인증	CE[RETURN]UKCA
표준	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

환경 요구 사항

사용온도	0...40 °C
상대 습도	0...95 % 비응축
사용 고도	0...3000 m
저장온도	-10...40 °C
보관 상대 습도	0...95 % 비응축
스토리지 고도	0...15000 m
Acoustic level	45 dBA
IP 등급	IP20

통신과 관리

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

서지 보호 및 필터링

서지 에너지 등급	190 J
-----------	-------

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33.9 cm
Package 1 Width	27.2 cm
Package 1 Length	50.8 cm
Package 1 Weight	16.6 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	준수  EU RoHS 선언
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로필
순환성 프로필	 수명 종료 정보

계약 보증

보증	2년
----	----