

Product data sheet

Characteristics

GV2ME04

모터 회로 차단기 GV2-ME-3극 3d - 0.4...0.63
A- 열동자기형 트립유닛



기본항목

레인지	TeSys Deca
제품명	TeSys GV2 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입	Motor circuit breaker
모델명	GV2ME
Application	Motor protection
트립장치 테크놀로지	열-자기성

전기적/기계적 특성

극 설명	3P
네트워크 타입	AC
활용 카테고리	카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2 AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1 AC-3e 일치되는 IEC 60947-4-1
네트워크 주파수	50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-4-1
고정 모드	35 mm 대칭적 DIN 레일 clipped 패널 스크류된 with adaptor plate)
모터 전력 kW	0.12 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 0.18 kW 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz
단락용량	100 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 KA ICU 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 KA ICU 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량	100 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 % 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 % 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 % 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 100 % 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
제어 타입	누름버튼
[In] 정격 전류	0.63 A
열 보호 조정 범위	0.4...63 A 일치되는 IEC 60947-4-1
자기성 트립핑 전류	8 A
[Ith] 연속 통전 전류	0.63 A 일치되는 IEC 60947-4-1
[Ue] 정격 운전 전압	690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압	690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	6 kV 일치되는 IEC 60947-2
상 오류 민감도	예 일치되는 IEC 60947-4-1
절연에 대한 적합성	예 일치되는 IEC 60947-1 § 7-1-6
1극당 전력 소멸	2.5 W
기계적 내구성	100000 주기
전기적 내구성	100000 주기 AC - 3 에서 415 V In 100000 주기 AC-3e 에서 415 V In

정격 튜터	계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
조임 토크	1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널
너비	45 mm
높이	89 mm
깊이	78.5 mm
제품 무게	0.26 kg
색상	Dark grey

사용환경

표준	EN/IEC 60947-2 EN / IEC 60947-4-1
제품 인증	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]RINA[RETURN]DNV- GL[RETURN]UKCA[RETURN]UKCA
보호의 IK 정도	IK04
IP 등급	IP20 일치되는 IEC 60529
기후 내성	일치되는 E10 IACS
저장온도	-40...80 °C
내화성	960 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
사용온도	-20...60 °C
기계적 강도	충격 11 ms 동안 30 Gn 진동 5 Gn, 5...150 Hz
사용 고도	2000 m

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.500 cm
Package 1 Width	8.500 cm
Package 1 Length	9.500 cm
Package 1 Weight	216.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.568 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	98.088 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	면제 준수
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
환경 공시	 제품 환경 프로필
순환성 프로필	 수명 종료 정보
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

