

Product data sheet

Characteristics

TCSESM163F23F0

ConneXium 매니지드 스위치 - 구리 포트 16개



기본항목

제품의 범위	ConneXium
제품 또는 구성요소 타입	이더넷 TCP/IP 관리되는 스위치
컨셉트	Transparent Ready
통신 포트 프로토콜	이더넷 TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
포트 이더넷	10/100BASE-TX - 16 구리 케이블
캐스케이드잉의 최대 수	제한 없음
Cybersecurity	Port hardening

전기적/기계적 특성

통합된 연결 타입	섀드된 RJ45 구리 케이블
전송 지지물 중간급	꼬인 섀드된 쌍선 케이블 C5E 구리 케이블
Maximum cable distance between devices	100 m 구리 케이블
이더넷 서비스	웹 서버를 통한 환경구성 VLAN 멀티주물 필터링 데이터 흐름 제어 IGMP 스누핑 SNMP-Traps and SYSLOG
통신 서비스	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port mirroring Address conflict detection
진단 실행 시간	Signal contact Self test
링잉 최대 기술기의 최대 수	50
중복	HiPER ring RSTP Redundant network coupling
[Us] 정격 입력 전압	12 ... 48 V
전원 전압 제한	9.6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
소모전력	9.4 W
전기적 연결	착탈가능한 커넥터 6 방식 전원
취부 방식	35 mm 대칭적 DIN 레일
마킹	CE UL RCM EtherNet/IP
기능 이용 가능	Alarms (Traps) System information Report Trap log

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

로컬 시그널링	P1 P2 전원 1 dual colour LED green/yellow) 결함 LED 1개 적색) Ring manager 1 dual colour LED green/yellow) Stand-by LED 1개 녹색) 링크 상태 채널당 LED 1개 녹색) ACT 채널당 LED 1개 노란색) Device status
경보 출력	무전압 접점 1개 1 A
경보 기능	전원 결함 데이터 링크 상태 중복 링 오류 스위치 결함
이더넷 케이블링시스템	TF 스위치
너비	111 mm
높이	131 mm
깊이	111 mm
제품 무게	0.6 kg

사용환경

사용온도	0...60 °C
상대 습도	10...95 % 비응축
IP 등급	IP20
Directives	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
표준	UL 508 EN / IEC 61131 IEC 61850-3
제품 인증	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM[RETURN]ODVA EtherNet/ IP[RETURN]BV[RETURN]GL

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.0 cm
Package 1 Width	16.0 cm
Package 1 Length	24.0 cm
Package 1 Weight	830.0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	6.64 kg

상품의 지속 가능성

REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

Dimensions

