

Техническа спецификация за продукт Характеристики

KBA25ED2303TW Дължина с изходи 25A 3M



Основни

Гама на продукта	Canalis
Съкратено наименование на устройството	KBA
Тип оферта	Control system
Тип продукт или компонент	Straight length
Описание на шинопровод	Distribution length
Приложение на устройството	Осветление Разпределение на захранването
Номинален работен ток	25 A при 35 °C
[Ue] номинално работно напрежение	230...400 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Busbar trunking polarity	L + N + PE
Брой мрежи	1
Number of tap-off outlets	3
Тип управление	Комуникация
Протокол на комуникационния порт	KNX
Тип Монтаж	C щипки

Допълнителни устройства

[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
[Ue] номинално изолационно напрежение	690 V
[Icw] Устойчивост на ток на късо съединение	0,44 kA
Максимален ток на устойчивост	4,4 kA
Thermal stress limit	195 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
Стандарти	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Ширина	30 mm
Височина	46 mm
Дължина	3 m
Цвят	Бял (RAL 9003)
Нето тегло на продукта	2,4 kg

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Степен на защита IP	IP55 в съответствие с #N/A
Степен на защита IK	IK06 в съответствие с EN/IEC 62262
Температура на околния въздух при работа	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	300 cm
Package 1 Weight	2,5 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	318 cm
Package 2 Weight	15 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	55 cm
Package 3 Width	63 cm
Package 3 Length	318 cm
Package 3 Weight	444 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Без PVC	Да
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------