

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## MGU3.103.18S Девиаторен ключ бял едномодулен (механизъм)



### Основни

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Гама от продукти            | Unica                      |
| Име                         | Unica (standard aesthetic) |
| Тип продукт или компонент   | Ключ                       |
| Представяне на устройството | Механизъм                  |
| Тип технология              | Електромеханичен           |
| Превключвателни възможности | Девиаторен ключ            |
| Брой капази                 | 1                          |
| Приложение на устройството  | Контрол на светлината      |
| Предоставено оборудване     | С вътрешно свързване       |
| Цветови нюанс               | Бяло                       |

### Допълнителни устройства

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален ток                              | 10 AX                                                                           |
| [Ue] номинално работно напрежение          | 250 V                                                                           |
| Тип на мрежата                             | AC                                                                              |
| Честота на мрежата                         | 50/60 Hz                                                                        |
| Електрическа устойчивост                   | 10000 cycles                                                                    |
| Съпротивление на изолацията                | > 5 MOhm при 500 V                                                              |
| Диелектрична якост                         | 2000 V                                                                          |
| Минимална товароподемност                  | 200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3                                    |
| Разстояние при отваряне                    | > 3 mm                                                                          |
| Задвижващо устройство                      | Капаче                                                                          |
| Брой модули                                | 1 модул                                                                         |
| Сигнална лампа                             | LED, цвят:Кехлибар, текуща консумация:0.15 mA, покачване на температурата:15 °C |
| Свързване - клеморед                       | Безвинтови клеми                                                                |
| Сечение на кабел                           | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> твърдкабел<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> гъвкавкабел       |
| Материал                                   | ASA + PC: Механичен капак                                                       |
| Начин на монтаж                            | С щипки                                                                         |
| Широчина                                   | 22,5 mm                                                                         |
| Височина                                   | 45 mm                                                                           |
| Дълбочина                                  | 34 mm                                                                           |
| Дълбочина на свързване                     | 22 mm                                                                           |
| Нето тегло на продукта                     | 0,0207 kg                                                                       |
| Температура на околния въздух при работа   | 25...35 °C                                                                      |
| Температура на околната среда за съхранени | 0...50 °C                                                                       |
| Стандарти                                  | LV директива<br>EMC директива<br>EN 60669-1                                     |

## Околна среда

|                           |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP степен на защита       | IP20                                                                                                               |
| IK степен на защита       | IK01                                                                                                               |
| Екологични характеристики | Течен сапун<br>Устойчив на UV<br>Течност за почистване на стъкла<br>Белина<br>Бензин<br>Алкохол<br>Масло<br>Ацетон |

## Опаковъчни единици

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,5 cm   |
| Package 1 Width              | 6,5 cm   |
| Package 1 Length             | 6,7 cm   |
| Package 1 Weight             | 28,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 4,8 cm   |
| Package 2 Width              | 13,5 cm  |
| Package 2 Length             | 33,4 cm  |
| Package 2 Weight             | 332,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S02      |
| Number of Units in Package 3 | 40       |
| Package 3 Height             | 15,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 1,634 kg |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                                              |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация На REACH</a>                                                                                                                                                                                                |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>                                                                                                                                    |
| Без токсични тежки метали                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                 |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>                                                                                                                                                                                   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>                                                                                                                                                                                       |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране                                                                                                                                                                                   |
| WEEE                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|