

Gegevensblad product

Kenmerken

15335

IH - mechanische tijdschakelaar - 1 kanaal - 24 h - zonder geheugen



Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	ACTI9 IH
Korte naam apparaat	IH
Type product of component	Mechanische tijdschakelaar
Aantal kanalen	1
Functie beschikbaar	Manuele tijdsomschakeling

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Gebouw
Type last	Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 5 x 58 W 4,7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 7 x 40 W 7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1000 W Compacte fluorescentielamp 700 VA Compacte fluorescerende lamp 150 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 300 W
Cyclusduur	24 uur
Max aantal schakelingen	48 aan - 48 uit
Minimale intervalduur	15 min
Type instelling	Manuele tijdsomschakeling
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/dag 20 °C
Vermogenverbruik in VA	0,5 W
Maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC bij 50 Hz
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	2
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen
Breedte	18 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	66 mm
Nettogewicht	0,097 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-25...50 °C
IP-beschermingsgraad	Aansluitklemmen: IP20 B

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	82,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,695 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------