


Product data sheet

Characteristics

SDN2200621

Sedna, Variator Rotativ, 325Va, Fara Cadru Alb



Principal

Gama	Sedna
Funcție	Variator de tensiune
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului	Control lumini
Culoare	Alb
Tip borne	Borne

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Comanda variator	Tip buton rotativ cu apasare
Tip de sarcina	Lampa cu halogen 230 V c.a.: 25...325 W Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic: 25...325 VA Lampa cu incandescenta 230 V c.a.: 25...325 W
Tensiunea nominala	230 V c.a.
Tip de protectie	Protectie cu sigurante electronice
Culoare principala	Alb
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Capacitatea borna	1 cablu(ri) 2,5 mm ²
Structura cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	7 mm
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor: 51...80 mm Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	47,5 mm
Adancimea partii vizuale	20 mm
Greutate neta	0,10555 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Standarde	EN 60669-2-1
Marca de conformitate	CE
Certificari produs	GOST-R
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,1 cm
Latime prima forma de impachetare	7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,75 cm
Greutate prima forma de impachetare	105,55 g

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------