

Gegevensblad product

Kenmerken

13959

mini Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 195 x 200 mm - 8 modules



Hoofdkenmerken

Gamma	Kaedra
Type product of component	Weerbestendige behuizing
Type behuizing	Minikast voor modulaair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd	1 steun klemmenblok 1 markeerkit 1 klemmenblok met 8 gaten
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Stap van 9 mm	16
Aantal modules (18 mm) per rij	8
Totaal aantal modules (18 mm)	8
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
Meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 klemmenblok 8 openingen 1 steun aansluitblok
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	15 W
[In] nominale stroom	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestane PG ISO	5
Aantal klemmenblokken	1 met 8 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Beschrijving vergrendelingsopties	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	195 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige diepte	56 mm
Kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102
Vuurbestendigheid	750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conform EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010 UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,200 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	19,500 cm
Package 1 Weight	712,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	22,000 cm
Package 2 Width	34,000 cm
Package 2 Length	41,000 cm
Package 2 Weight	4,500 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	122,064 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------