

Gegevensblad product

Kenmerken

15363

Acti9 - MIN - elektromechanische
trappenhuisautomaat - instelbaar van 1 tot 7
minuten



Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti 9
Productnaam	ACTI9 MIN
Korte naam apparaat	MIN
Type product of component	Elektromechanische timer
Kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Gebouw
Type last	Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 14 x 40 W 4,7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 10 x 58 W 7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 3,0 x 100 W 18 µF 230 V AC halogeenlamp 2300 W 230 V AC gloeilamp 2300 W Compacte fluorescentielamp 2300 VA Compacte fluorescerende lamp 21 x 7 W Compacte fluorescerende lamp 13 x 11 W Compacte fluorescerende lamp 10 x 15 W Compacte fluorescerende lamp 7 x 20 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 300 W
Vermogensverbruik in VA	1 VA
Maximale schakelstroom	16 A - 230 V AC poorten = 1
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC bij 50 Hz
Tijdvertraging	Instelbaar van 1 tot 7 minuten
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	2
Aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen - ≤ 6 mm ²
Breedte	18 mm
Hoogte	83 mm
Diepte	68 mm
Nettogewicht	84 g

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-10...50 °C
IP-beschermingsgraad	IP20 B

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9,9 cm
Package 1 Weight	82 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	865 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	110
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,033 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------