

# Gegevensblad product

## Kenmerken

# 15336

## mechanische schakelklok IH - 24-uurs cyclus - 1 OC



### Hoofdkenmerken

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Productgamma              | Acti9                      |
| Productnaam               | ACTI9 IH                   |
| Korte naam apparaat       | IH                         |
| Type product of component | Mechanische tijdschakelaar |
| Aantal kanalen            | 1                          |
| Functie beschikbaar       | Manuele tijdsomschakeling  |

### Complementaire kenmerken

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaattoepassing            | Gebouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type last                     | Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 5 x 58 W 4,7 µF<br>Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 7 x 40 W 7 µF<br>Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 2 x 100 W 18 µF<br>230 V AC halogeenlamp 1000 W<br>230 V AC gloeilamp 1000 W<br>Compacte fluorescentielamp 700 VA<br>Compacte fluorescerende lamp 150 W<br>LED lamp < 2 W 30 W<br>LED lamp > 2 W 300 W |
| Cyclusduur                    | 24 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max aantal schakelingen       | 48 aan - 48 uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimale intervalduur         | 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type instelling               | Manuele tijdsomschakeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meetnauwkeurigheid            | +/- 1 s/dag 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vermogenverbruik in VA        | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximale schakelstroom        | 16 A - 250 V AC poorten = 1<br>4 A - 250 V AC poorten = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 230...240 V AC bij 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Batterijlevensduur            | 10 Year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Back-uptijd                   | 150 u tijd en programma opslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montagesteun                  | DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stap van 9 mm                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleurtint                     | Wit (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aansluitingen - klemmen       | Schroefklemmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breedte                       | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hoogte                        | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diepte                        | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht                  | 0,101 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Omgeving

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Omgevingstemperatuur bij werking | -10...50 °C             |
| IP-beschermingsgraad             | Aansluitklemmen: IP20 B |

## Verpakkingseenheden

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 2,400 cm   |
| Package 1 Width              | 6,800 cm   |
| Package 1 Length             | 10,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 87,000 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 100        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 9,350 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 1600       |
| Package 3 Height             | 75,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 146,192 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                   |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                           |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                                   |
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                               |
| Milieu-informatie                 | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a> |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|