

Fiche produit

Caractéristiques

A9A15215

transformateur de sonnerie modu. iTR - 230 V
50-60 Hz - sortie 12-24 V - 25 VA



Principales

Gamme de produits	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Type de produit ou de composant	Transformateur
Nom abrégé d'appareil	iTR
Type de transformateur	Petit transformateur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Tension de sortie	12/24 V: +/- 15 % sur charge 16/32 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	25 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	6
Hauteur	89 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 2,5 mm ² Bornes type tunnelsouple 2,5 mm ² Bornes type tunnelflexible avec virole 2,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	6 mm
Couple de serrage	0,5 N.m

Environnement

Normes	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage 1	662,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,588 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------