

# Gegevensblad product

## Kenmerken

# A9A15215

modulaire beltransformator iTR - 230 V 50..60  
Hz - output 12..24 V - 25 VA



## Hoofdkenmerken

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Productgamma              | Acti9            |
| Productnaam               | Acti 9 iTR       |
| Type product of component | Transformator    |
| Korte naam apparaat       | iTR              |
| Type transformator        | Beltransformator |

## Complementaire kenmerken

|                                |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] nominale bedrijfsspanning | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                     |
| Uitgangsspanning               | 12/24 V: +/- 15 % bij belasting<br>16/32 V: onbelast                                                                                                                  |
| Uitgang kortsluitbeveiliging   | Ingebouwd                                                                                                                                                             |
| Nominaal vermogen in VA        | 25 VA                                                                                                                                                                 |
| Montagemodus                   | Vast                                                                                                                                                                  |
| Montagesteun                   | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                                                           |
| Stap van 9 mm                  | 6                                                                                                                                                                     |
| Hoogte                         | 89 mm                                                                                                                                                                 |
| Breedte                        | 54 mm                                                                                                                                                                 |
| Diepte                         | 60 mm                                                                                                                                                                 |
| Kleur                          | Wit                                                                                                                                                                   |
| Aansluitklemmen                | Tunnelaansluitklemmenstijve 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnelaansluitklemmenflexibel 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Draadstriplengte               | 6 mm                                                                                                                                                                  |
| Aandraaimoment                 | 0,5 N.m                                                                                                                                                               |

## Omgeving

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Normen                           | EN 60742<br>EN 61558-2-6<br>IEC 61558-2-6        |
| Productcertificeringen           | NF                                               |
| IP-beschermingsgraad             | IP20 conforming to IEC 60529                     |
| Overspanningscategorie           | Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -20...55 °C                                      |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -25...80 °C                                      |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 6,000 cm  |
| Package 1 Length             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 662,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 14        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 9,588 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  Ja                                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|