

Gegevensblad product Kenmerken

A9N18391

C120N - stroomonderbreker - 4P - 80A - D
curve



Hoofdkenmerken

Productgamma	C120
Gamma	Acti 9
Productnaam	C120
Type product of component	Miniatuur vermogensschakelaar
Korte naam apparaat	C120N
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving polen	4P
Aantal beveiligde polen	4
[In] nominale stroom	80 A bij 30 °C
Type net	AC
Technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	D
Uitschakelvermogen	10000 A Icn bij 230...400 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1 6 KA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 20 KA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 10 KA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij ≤ 500 V DC conform EN/IEC 60947-2
Geschiktheid voor isolatie	Ja conform IEC 60947-2

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	380...415 V AC 50/60 Hz ≤ 500 V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz 230...400 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet	10...14 x In
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen	7500 A 75 % conform EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz 4,5 KA 75 % conform EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 75 % conform EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 KA 75 % conform EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % conform EN/IEC 60947-2 - ≤ 500 V DC
Begrenzingsklasse	3 conform EN/IEC 60947-2
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform EN/IEC 60947-2
Contactpositietindicatie	Ja
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	JA
Stap van 9 mm	12

Hoogte	81 mm
Diepte	73 mm
Breedte	108 mm
Nettogewicht	0,82 kg
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	5000 cycli conform IEC 60947-2
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen 1...50 mm² stijve Tunnelaansluitklemmen 1,5...35 mm² flexibel
Draadstriplengte	15 mm
Aandraaimoment	3,5 N.m
Differentieelfunctie	Apart blok

Omgeving

Normen	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Productcertificeringen	EAC
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
Overspanningscategorie	IV
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	8,7 cm
Package 1 Length	10,7 cm
Package 1 Weight	776 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	33 cm
Package 2 Weight	2,389 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	18
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14,849 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------