

Fiche produit

Caractéristiques

LUA1C11

bloc de contacts additionnels LUA - 1O+1F



Principales

Gamme	TeSys
Nom abrégé d'appareil	LUA1
Type de produit ou de composant	Contact auxiliaire

Complémentaires

Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur	1F+1O
Fonction de signalisation	Signalisation défaut Indique que le bouton rotatif est en position « prêt »
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 250 V c.a. <= 250 V c.c.
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V conforme à CSA 250 V conforme à IEC 60947-5-1 250 V conforme à UL
[Ith] courant thermique conventionnel	2,5 A
Tension de commutation minimale	17 V
Courant commuté minimum	5 mA
Poids du produit	0,03 kg
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	24 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	998 g
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	960
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	37,44 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------