

Fiche produit

Caractéristiques

XACA9414

tête ronde pour bouton poussoir à impulsion
XACA rouge capuchonné



Principales

Gamme de produits	Harmony XAC
Type de produit ou de composant	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACA

Complémentaires

Marquage	Sans marquage
Information suppl opérateur	Capuchonné
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille	RED
Compatibilité produit	XACA..
Emplacement de montage	Avant du boîtier
Vente par quantité indivisible	10
Normes	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conforme à IEC 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II conforme à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conforming to IEC 62262
Poids du produit	0,01 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2,3 cm
Longueur de l'emballage 1	2,5 cm
Poids de l'emballage 1	9,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,0 cm
Largeur de l'emballage 2	7,5 cm
Longueur de l'emballage 2	11,0 cm
Poids de l'emballage 2	94,0 g
Type d'emballage 3	S03

Nb produits dans l'emballage 3	700
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	7,068 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------