

## Fiche produit

### Caractéristiques

# SRT3000XLI

APC Smart-UPS On-Line, Onduleur, 3kVA,  
Tour, 230V, 8x prises IEC C13+2x prises IEC  
C19, SmartSlot, Autonomie prolongée, kit rail  
exclu



### Aperçu

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

|                                 |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension D'Entrée Principale     | 230 V                                                                                                                                                                   |
| Type de produit ou de composant | Onduleur (UPS)                                                                                                                                                          |
| Autre tension d'entrée          | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                          |
| Tension De Sortie Principale    | 230 V                                                                                                                                                                   |
| Autre Tension De Sortie         | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                          |
| Puissance nominale en W         | 2700 W                                                                                                                                                                  |
| Puissance nominale en VA        | 3000 VA                                                                                                                                                                 |
| Type De Connexion D'Entrée      | BS1363A Britannique<br>CEI 60320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P                                                                                                          |
| Type de connexion de sortie     | 8 CEI 60320 C13<br>2 CEI Jumpers<br>2 CEI 60320 C19                                                                                                                     |
| Longueur de câble               | 2,44 m                                                                                                                                                                  |
| Nombre de câbles                | 3                                                                                                                                                                       |
| Équipement fourni               | CD avec logiciel<br>Cordon d'alimentation détachable propre au pays<br>CD de documentation<br>Guide d'installation<br>Pieds amovibles<br>Câble USB<br>Carte de garantie |

### Piles et temps d'exécution

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de batterie                    | Batterie d'accumulateurs au plomb |
| Temps de recharge de la batterie    | 3 H                               |
| Nombre de batteries de remplacement | 1                                 |
| Tension de pile                     | 96V                               |
| Durée de vie de la batterie         | 168 W nominal                     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Durée de vie de la pile | 3...5 yr |
| Autonomie étendue       | 1        |

## Général

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Interface utilisateur                                  | On-line Double conversion |
| Sous-famille web produit                               | High density              |
| Nombre d'emplacements libres de module d'alimentation  | 0                         |
| Nombre d'emplacements de module d'alimentation remplis | 0                         |
| Protocole du port de communication de redondance       | No                        |

## Physique

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Couleur                | Noir             |
| Hauteur                | 43,2 cm          |
| Largeur                | 8,5 cm           |
| Profondeur             | 63,5 cm          |
| Poids du produit       | 31,3 kg          |
| Emplacement de montage | Façade           |
| Préférence de montage  | Plus bas         |
| Mode d'installation    | En rack avec kit |
| Mis à jour par         | 0                |
| Option Variante        | Yes              |
| Position de montage    | Verticale        |

## Entrée

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Fréquence réseau               | 40...70 Hz auto-détection          |
| Limites de la tension d'entrée | 100...275 V réglable (demi charge) |

## Sortie

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Puissance configurable maximale en VA | 3000 VA                                                    |
| Puissance configurable maximale en W  | 2700 W                                                     |
| Fonction de sortie                    | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau              |
| Wave type                             | Sinusoïde                                                  |
| Distorsion harmonique                 | Moins de 2 %                                               |
| Facteur de crête                      | 3:1                                                        |
| Tolérance de tension de dérivation    | By-pass interne (automatique et manuel)                    |
| Information complémentaire            | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |

## Conformité

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE                                                |
| Marquage                  | Marquage CE                                                                        |
| Normes                    | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Environnement

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Température de fonctionnement         | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                     | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement            | 0...10000 ft               |
| Température ambiante pour le stockage | -15...45 °C                |
| Limites de tension d'alimentation     | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage                  | 0,00...15240,00 m          |
| Niveau acoustique                     | 55 dBA                     |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Dissipation thermique  | 703 Btu/h |
| Degré de protection IP | IP20      |

## Communications et gestion

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Emplacement disponible | 1                                               |
| Alarm                  | Alarme audible et visible : classés par gravité |
| Arrêt d'urgence        | Oui                                             |

## Protection et filtrage contre les surtensions

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tenue aux ondes de choc | 340 J |
|-------------------------|-------|

## Unités de conditionnement

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 40,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 48,638 kg  |

## Caractéristiques environnementales

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre        | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                         |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                        | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                             | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS      |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental                   |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité                    |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                             |
| DEEE                                     | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie                                                                                                                                                                 |
| Take-back                                | Take-back program available                                                                                                                                                                |

## Garantie contractuelle

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|