


Gegevensblad product

Kenmerken

XAPA2108

leeg controlestation - XAP-A - kunststof - 8
boringen in 2 kolommen



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAP
Type product of component	Leeg besturingsstation zonder scharnieren
Korte naam apparaat	XAPA
Bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product	85 x 226 mm
Bruikbare diepte	83 mm
Zekeringnummer	8 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis	Grijs
Kleur deksel	Grijs
Materiaal	Met glas versterkt polyester
Ingang kabel	Niet doorboord
Montage apparaat	Inbouw
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529 IP69 conform NF C 20-010 IP69K
Weerstand chemische producten	Uiterst bestendig tegen zuren Uiterst bestendig tegen alle oplosmiddelen Uiterst bestendig tegen basen Uiterst bestendig tegen dieselolie Uiterst bestendig tegen minerale zouten Uiterst bestendig tegen olie en vet Uiterst bestendig tegen benzine Uiterst bestendig tegen zeewater

Complementaire kenmerken

Aantal verticale rijen	2
Vlamvertraging	M3 conform CSTB VO conform UL 94
Nettogewicht	0,58 kg

Omgeving

Beschermende behandeling	TH TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 60536 Klasse II conform NF C 20-030
Vuurbestendigheid	850 °C conform NF C 20-455 960 °C conform IEC 92

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	680,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,950 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	60,635 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------