


Gegevensblad product

Kenmerken

XAPD3206

Harmony XAP, Grijs lege metalen
drukknopkast - M25 x2 - 6 gaten 22 mm -
80x175x51,5 mm



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAP
Type product of component	Gegoten leeg besturingsstation
Korte naam apparaat	XAPD
Bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product	80 x 175 mm
Bruikbare diepte	49 mm
Zekeringnummer	6 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis	Grijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Grijs (RAL 7035)
Materiaal	Gegoten zink
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP-beschermingsgraad	IP65 conform EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complementaire kenmerken

Aantal verticale rijen	2
Aantal horizontale rijen	3
Afmetingen uitsnijding	Ø 22 mm
Type hangende drukknoopkast	Metaal
Ingang kabel	2 x kabelwartel conform ISO
Type schroefdraad	M25 x 1,5
CAD totale breedte	80 mm
CAD totale hoogte	175 mm
CAD totale diepte	51,5 mm
Nettogewicht	0,87 kg

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform IEC 61140
IK beschermingsgraad	IK07 conform IEC 62262
Weerstand chemische producten	Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen
Productcertificeringen	EAC

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	970,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,064 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	105,024 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------