Fiche produit
Caractéristiques

XB5KSB
Harmony XB5 - buzzer non lumineux - Ø22 - jaune - 24VACDC - 90dB

Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
Type de produit ou de composant	Avertisseur sonore
Matière de la collerete	Plastique gris foncé
Diamètre de fixation	22 mm
Type de tête	Normes
Couleur de cabochon/ opérateur ou lentille	Noir

Complémentaires

Type de circuit d'alimentation	C.a./c.c.
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Type de signalisation	Son intermittent ou continu
Noise level	90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Tenue au nettoyeur haute pression	9000000 Pa à 80 °C, distance: 0,1 m
Hauteur	29 mm
Largeur	29 mm
Profondeur	55 mm
Poids du produit	0,024 kg
Consommation électrique	<= 28 mA
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V +/- 10 %

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Température de fonctionnement	-40…70 °C
Catégorie de surtension	Classe II conforme à IEC 60536
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conforme à IEC 60536
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Normes	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Certifications du produit	UL listed[RETURN]CSA[RETURN]BV

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,800 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,400 cm
Poids de l'emballage 1	28 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	88
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,696 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months