

Gegevensblad product

Kenmerken

XCSPA592

veiligheidsstandschakelaar - XCS-PA - bedieningspen - 1 NC + 1 NO



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Safety switches XCS
Type product of component	Veiligheidsschakelaar
Naam component	XCSPA
Ontwerp	Compact
Materiaal	Kunststof
Koptype	Met toetsen bediende revolverkop
Type en samenstelling contact	1 NC+ 1 NO
Werking contacten	Trage verbreking, break before make
Ingang kabel	1 invoer getapt voor M16 x 1.5
Buitendiameter kabel	7...10 mm
Elektrische aansluiting	Terminal, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² met of zonder kabelhuls
Aantal polen	2
Beschrijving vergrendelingsopties	Zonder vergrendeling van actuator

Complementaire kenmerken

Isolatie	Dubbel geïsoleerd
Positieve opening	Met normaal gesloten contact
Mechanische levensduur	1000000 cycli
Minimale kracht voor positieve opening	15 N
Minimale activeringssnelheid	0,01 m/s
Maximale activeringssnelheid	0,5 m/s
Ie toegekende bedrijfstrom	6 A bij 120 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1 0,55 A bij 125 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	300 V conform UL 508 500 V conform IEC 60947-1 300 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-5-1
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG (gl)
Actutr forcible verwijld. rtc	10 N
Maximale operationele snelheid	10 cyc/mn voor maximale duurzaamheid
Veiligheidsniveau	Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform ISO 13849-1 Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform ISO 13849-1 Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform IEC 61508
Veiligheid van de betrouwbaarheid data	B10d = 5000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
Materiaal lichaam	PA (polyamide)
Materiaal kop	PA (polyamide)
Diepte	30 mm

Hoogte	94 mm
Breedte	30 mm
Nettogewicht	0,11 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 ISO 12100 EN 1088/ISO 14119 IEC 60204-1 UL 508
Productcertificeringen	CSA[RETURN]UL
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	5 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP67 conform EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	12,600 cm
Package 1 Weight	111,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	55
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,593 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------