

Gegevensblad product

Kenmerken

XZCP1141L10

connector vrouwelijk, M12, 4 pinnen, recht,
voorbedraad - kabel 10 m



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Bedradingstoebereiden
Type toebehoren/aparte onderdelen	Voorbedrade connectoren
Naam reeks	Algemeen doel

Complementaire kenmerken

Elektrische aansluiting	Rechte vrouwelijke connector M12, 4 pinnen
Bevestiging kabelconnector	Opschroeven
Kraagmateriaal	Metaal
Status LED	Zonder
Kabellengte	10 m
Buitendiameter kabel	5,2 mm
Kabelsamenstelling	4 x 0,34 mm ²
Isolatiemateriaal draden	PUR
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC 300 V DC
[In] nominale stroom	4 A
Contactweerstand	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm
Nettogewicht	0,37 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K
Productcertificeringen	cULus
Omgevingstemperatuur voor werking	-40...80 °C statisch -5...80 °C buiging
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	306,000 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,290 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	59,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------