

Gegevensblad product

Kenmerken

XZCP1141L2

connector vrouwelijk, M12, 4 pinnen, recht,
voorbedraad - kabel 2 m



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Bedradingstoebereiden
Type toebehoren/aparte onderdelen	Voorbedrade connectoren
Naam reeks	Algemeen doel

Complementaire kenmerken

Elektrische aansluiting	Rechte vrouwelijke connector M12, 4 pinnen
Bevestiging kabelconnector	Opschroeven
Kraagmateriaal	Metaal
Status LED	Zonder
Kabellengte	2 m
Buitendiameter kabel	5,2 mm
Kabelsamenstelling	4 x 0,34 mm ²
Isolatiemateriaal draden	PUR
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC 300 V DC
[In] nominale stroom	4 A
Contactweerstand	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm
Nettogewicht	0,09 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP69K IP65 IP67
Productcertificeringen	cULus
Omgevingstemperatuur voor werking	-40...80 °C statisch -5...80 °C buiging
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	29,2 cm
Package 1 Weight	74,0 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,235 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	60,26 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------