

Gegevensblad product

Kenmerken

XS618B1PBM12

inductievenaderingsschakelaar XS6 -
cilindrisch M18 - Sn 8 mm - connector M12



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Naam reeks	Algemeen doel
Type sensor	Inductieve afstandssensor
Apparaattoepassing	Mobiele uitrusting
Naam sensor	XS6
Sensorontwerp	Cilindervormig M18
Formaat	74 mm
Samenstelling lichaam	Vast
Verzonken monteerbaarheid	Verzonken monteerbaar
Materiaal	Metaal
Type uitgangssignaal	Discreet
Bedradingstechniek	3-draads
Nominale perceptieafstand	8 mm
Digitale uitgangsfunctie	1 NC
Uitvoercircuit type	DC
Discreet uitgangstype	PNP
Elektrische aansluiting	Stekker M12, 4 pennen
[Us] nominale voedingsspanning	12...48 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Schakelvermogen in mA	<= 200 mA DC met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
IP-beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

Complementaire kenmerken

Type schroefdraad	M18 x 1
Detectiezone	Frontaal
Materiaal frontplaat	PPS
Materiaal kast	Vernikkeld messing
Detectiebereik	> 4...8 mm
Werkingszone	0...6,4 mm
Differentiaalslag	1...15% van Sr
Status LED	Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Voedingsspanningsgrenzen	10...58 V DC
Schakelfrequentie	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (gesloten)
Stroomverbruik	<= 10 mA geen belasting
Maximale vertraging eerst	10 ms
Maximale responsie bij vertraging	0,3 ms
Maximale vertragingrecuperatie	0,7 ms
Markering	CE
Lengte schroefdraad	52 mm

Lengte	74 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Omgeving

Productcertificeringen	UL[RETURN]CSA[RETURN]E2
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
Trillingsweerstand	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,600 cm
Package 1 Width	4,900 cm
Package 1 Length	11,800 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	44
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,203 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------